



## Vispa 35 E-B-BS

**Revolucionarna mašina za pranje poda sa funkcijom četkanja, nanošenja hemije i sušenja u jednom prolazu mašine. Idealna za male oblasti . Sa radnom širinom od 35mm**





Vispa 35 E-B-BS  
Automatizovani sistem  
čišćenja u malom prostoru

## Vispa 35 E-B-BS. Idealna da zameni manuelni način čišćenja u malim i uskim prostorima. Idealna začišćenje i održavanje

Vispa 35 može biti na baterijski pogon ili mrežno napajanje i na baterijski pogon u modu metljanja. Verzija mašine na baterijski pogon je bez kablova što je čini najboljom za manevrisanje u malom i uskom prostoru.

Vispa 35 se isporučuje sačetkama ili nosačem filca. Verzija mašine na baterijski pogon se isporučuje sa ugrađenim punjačem za baterije i gel baterijama kao standardnom opremom. Na Vaš zahtev, verzija mašine sa mrežnim napajanjem može biti isporučena sa 15m kabla.



180° fleksibilost



Vispa 35 E



Vispa 35 B



Vispa 35 BS



## Vispa 35 E-B-BS. Veća produktivnost operatera i neverovatan učinak čišćenja

Sa Vispom 35 sva nečistoća će biti u rezervoaru za prljavu tečnost, a neće biti razmazana po podu kao što bi bio slučaj sa tradicionalnim manuelnim čišćenjem. Svaki zadatak čišćenja sa Vispom 35 postaje mnogo lakši.

Čišćenje bez napora osigurava mnogo veću produktivnost operatera na kraju radnog dana. Zahvaljujući automatskom podešavanju visine četke i usisne papuče, mašina može automatski da se prilagodi svakoj vrsti poda.

### Najbolja higijena




Vispa 35 B-BS

Vispa 35 E

Prljavnost se sakuplja u rezervoaru za prljavu tečnost koja se lako i bez napora vadi i prazni.

## Jedina mašina za čišćenje koja obezbeđuje perfektno čišćenje i sušenje i na krivinama bez potrebe da se uglovi čiste pod pravim uglom



### Parabolična usisna papuča

Zahvaljujući kombinovanom usisnom motoru i usisnoj papučici koja rotira oko četke, perfektno sušenje je zagarantovano takođe i u krivinama



### Ujednačeni put čišćenja


Ventil na rezervoaru tečnosti obezbeđuje konstantni odliv vode na pod.



## Vispa 35 je jedina mala mašina začišćenje koja bez problema obezbeđuje čišćenje oko uglova i duž zidova

Vispa 35 je idealna za čišćenje čoskova i čišćenje u uzanim prostorima zahvaljujući upravljaču koji je fleksibilan i ima sposobnost rotacije od 180 stepeni. Prednosti su i usisna papuča koja se rotira oko četke kao i njena kompaktna veličina.



## Vispa 35 BS, verzija za čišćenje sa cilindričnim četkama, može sakupljati takođe i sitne krhotine.



Vispa 35 BS  
Spremište za suvi otpad je veoma lako izvaditi i isprazniti od svih sitnih prikupljenih krhotina.

Vispa 35 BS Zahvaljujući dizajnu rezervoara tečnosti sa niskim težištem, može čistiti i ispod polica i modula koji se nalaze na 35cm od poda

Zahvaljujući svojoj prednjoj usisnoj papučici Vispa 35 BS omogućava sušenje i dok ide unazad.






## Vispa 35 E-B-BS, mašina za čišćenje male veličine sa beskrajnom radnom autonomijom

Vispa 35 B-BS je idealna za čišćenje uzanih prostora i obezbeđuje laku zamenu baterija i najbolju efikasnost mašine tokom nekoliko sesija čišćenja.

Štaviše, odlično vreme čišćenja je osigurano kapacitetom rezervoara za prljavu tečnost. Mašina sa mrežnim napajanjem je idealna za čišćenje malog prostora bez puno prepreka i obezbeđuje beskrajno radno vreme.



Vispa 35 B  
Odeljak za baterije je lako dostupan za brzu zamenu baterija



Vispa 35 E  
Praktična kuka može da se koristi kao kuka za kabl kada je mašina u pogonu ili kao držač kabla (na zahtev, 15m kabla je dostupno kao dodatna oprema)



### Vispa 35 E-B-BS.

## Laka za upravljanje, odlaganje i punjenje.

Vispa 35 E-B-BS je laka za upotrebu, samo treba dopuniti rezervoar sa vodom i deterdžentom, podesiti četke, spustiti usisnu papuču i početi sa čišćenjem.

Vispa 35 E-B je ekstremno kompaktna po svojoj veličini i može se odlagati i vertikalno.



### 12V/6A ugrađen punjač za baterije

Vispa 35 B-BS se isporučuje sa ugrađenim punjačem za baterije i za svoje punjenje trebalo bi samo da se uključi kabl od punjača u bilo koju utičnicu.



Na mašini sa baterijskim pogonom, ova operacija je dozvoljena samo kod mašina sa gel baterijama koje su isporučene sa mašinom.

# Vispa 35 E-B. Jednostavno i lako čišćenje mašine nakon upotrebe


Zahvaljujući brznoj proceduri čišćenja na kraju dana, perfektna efikasnost je zagarantovana tokom vremena.



Vispa 35 E-B-BS  
Jednostavna i praktična tokom  
čišćenja usisnog filtera



Vispa 35 B-BS Periodično  
čišćenje usisnog creva kako  
bi se obezbedilo efikasno  
usisavanje



Vispa 35 E-B U cilju  
obezbeđivanja odličnog sušenja,  
gume usisne papuče bi trebalo  
uvek da budu čiste. Kada  
dotraju, lako ih je zameniti.

| TEHNIČKI OPIS                                |            | Vispa 35 E       | Vispa 35 B  | Vispa 35 BS |
|----------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Širina usisne papuče                         | mm         | 450              | 450         | 525         |
| Četka Ø                                      | mm         | 350              | 350         | 110x335     |
| Četkanje rpm                                 | rpm        | 140              | 140         | 450         |
| Motor četke                                  | V/Hz - V/W | 220-230/50 - 250 | 12/250      | 12/250      |
| Usisni motor                                 | V/Hz - V/W | 220-230/50 - 220 | 12/250      | 12/240      |
| Max. nagib pri punom opterećenju             | %          | 2                | 2           | 2           |
| Baterija                                     | V/Ah C5    | -                | 12/65       | 12/65       |
| Dimenzije odeljka za baterije (D x V x Š) mm |            | -                | 174x235x286 | 174x235x286 |
| Težina baterije                              | kg         | -                | 25          | 25          |

|                | mm  | Pritisak<br>četke | Napajanje V/<br>trakcija | voltaža<br>V/frekvencija<br>Hz/<br>trakcija | kapacitet<br>rezervoara<br>tečnosti l | kapacitet<br>rezervoara<br>otpadne<br>tečnosti l | radna<br>širina po<br>m2/h | Dimenzije<br>mašine<br>mm         | Težina mašine<br>kg<br>(bez baterija)         |
|----------------|-----|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Vispa<br>35 E  | 350 | 18                | -/polu aut.              | 220-230/50<br>110/60<br>polu aut.           | 8                                     | 10                                               | 800                        | D x V x Š<br>620                  | 35                                            |
| Vispa<br>35 B  | 350 | 20                | 12/polu aut.             | -                                           | 10                                    | 10                                               | 1000                       | 1050<br>440<br>682<br>1018<br>440 | 42<br>(bez baterija)<br>67<br>(sa baterijama) |
| Vispa<br>35 BS | 335 | 14,5              | 12/polu aut.             | -                                           | 10                                    | 10                                               | 1010                       | 718<br>1105<br>460                | 42<br>(bez baterija)<br>67<br>(sa baterijama) |

Mašine su proizvedene u skladu sa direktivama  
2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE  
i standardima IEC 60335-1 i IEC 60335-2-72.



Čelični delovi su hemijski tretirani i time je  
zagarantovan dug životni vek kao i zaštita od oksidacije



professional people

Za više informacija možete nas kontaktirati:  
Okta tech d.o.o. Nehruova 64, lokal 1, 11070 Novi Beograd  
Izložbeni salon - Gandijeva 3, lokal 8  
Kontakt telefon: +381641139498 Dušan Momić  
email adresa: oktatech@yahoo.com  
web adresa: <http://www.comacsrbiya.rs/>



Mašina za  
komercijalnu  
upotrebu



B- Mašina na  
baterijski pogon



E- Mašina sa  
mrežnim napajanjem